

# PKW3M-2-PSG3M/TXY

## Actuator/cablu senzor, PUR – Cablu de extensie



### Caracteristici tehnice


|                                             |                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tip                                         | PKW3M-2-PSG3M/TXY                                             |
| Nr. ID                                      | 6630081                                                       |
| Conector A                                  | Mamă, M8 × 1, Cu cot                                          |
| Număr de pini                               | 3                                                             |
| Contacte                                    | Alamă, CuZn, Aurit                                            |
| Suportul contactelor                        | Plastic, TPU, Negru                                           |
| Corp                                        | Plastic, TPU, Negru                                           |
| Piuliță/șurub                               | Alamă, CuZn, Placat cu nichel                                 |
| Etanșare                                    | Plastic, FPM/FKM                                              |
| Cuplu de strângere                          | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(Respectați cuplul maxim al contrapieseii!) |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare                                      |
| Grad de poluare                             | 3                                                             |
| Tip de protecție                            | IP67, IP69K, Numai filetat                                    |
| Conector B                                  | Conectori, M8 × 1, Drept                                      |
| Număr de pini                               | 3                                                             |
| Contacte                                    | Alamă, CuZn, Aurit                                            |
| Suportul contactelor                        | Plastic, TPU, Negru                                           |
| Corp                                        | Plastic, TPU, Negru                                           |
| Piuliță de cuplare/șurub de reținere        | Alamă, CuZn, Placat cu nichel                                 |
| Cuplu de strângere                          | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(Respectați cuplul maxim al contrapieseii!) |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare                                      |
| Grad de poluare                             | 3                                                             |
| Clasă de protecție                          | IP67, IP69K, Doar când se înșurubează împreună                |

### Caracteristici



- Conector mamă M8, cu cot, 3-pini
- Conector tată M8, drept, 3-pini
- Material izolație exterioară: PUR
- Culoare izolație exterioară: galben
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la uleiuri, radiații UV și agenți chimici
- Ignifug (FT2 conf. cu UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Rezistent la stropii de sudură
- Fără halogeni, silicon, PVC și LABS
- Rezistență îndeosebi la abraziune
- Clasă de protecție: IP67, IP69K
- Lungime cablu: 2,0 m


### Secțiune cablu



### Alocare contacte



### Schema de conexiuni



Caracteristici tehnice

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Cablu                                              |                                        |
| Diametru cablu                                     | Ø 4.1 mm ±0.20                         |
| Lungime cablu                                      | 2 m                                    |
| Manșon cablu                                       | PUR, Galben                            |
| Izolația conductorului                             | PP                                     |
| Secțiune miez                                      | 3 x 0.34 mm²                           |
| Aranjamentul conductorului multifilar              | 42 x 0.1 mm                            |
| Culori fire                                        | BN, BU, BK                             |
| Caracteristici electrice la +20 °C                 |                                        |
| Tensiune nominală                                  | 50 V <sub>ca</sub> /60 V <sub>cc</sub> |
| Tensiune de test                                   | 2000 V                                 |
| Curent                                             | 4 A                                    |
| Rezistență de izolare                              | > 30.5 MΩ/km                           |
| Rezistență directă                                 | max. 57 Ω /km                          |
| Proprietăți mecanice și chimice                    |                                        |
| Raza de curbare (instalare fixă)                   | ≥ 5 x Ø                                |
| Raza de curbare (utilizare mobilă)                 | ≥ 10 x Ø                               |
| Cicluri de îndoire                                 | ≥ 5 milion                             |
| Accelerația admisibilă                             | max. 5 m/s²                            |
| Cursa admisibilă, orizontal                        | 5 m (la 5 m/s²)                        |
| Cursa admisibilă, vertical                         | 2 m (la 5 m/s²)                        |
| Viteza de deplasare admisibilă                     | 3.3 m/s                                |
| Tensiune de răsucire                               | ± 180 °/m                              |
| Temperatura mediului (fixă)                        | -50...+80 °C                           |
| Temperatura ambiantului (mobil)                    | -25...+80 °C                           |
| Temperatura ambiantală (sisteme mobile articulate) | -25...+60 °C                           |
| Certificări                                        | cULus                                  |

Accesorii

|                                                                                                                                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                                                      | 6936170 |
| Set chei dinamometrice; mânăre cu cuplu ajustabil 0.4-1.0 Nm, cheie dinamometrică pentru M8 (SW9), cheie mecanică fixă pentru M12 (SW 14) |         |

|                                                                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                      | 6936206 |
| Etichetă pentru cabluri TEL și TXL, lungime: înălțime 18 mm 4 mm, material: polycarbonat (PC), culoare: alb, fără halogeni și ignifug |         |



Accesorii

| Desen cu dimensiuni                                                               | Tip                   | Nr. ID    |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Suport de etichetă din PVC pentru identificarea cablurilor de extensie (seria de produse TEL/TXL); pentru diametre de cablu min. 5 mm; 4 × 18 mm; bucăți livrate: 50 bucăți / pungă |