


AD-FSM4.211-FSM4.211

Adaptoare




Caracteristici




- M12 tată - M12 tată
- Pinul 2 conectat cu 2 și 4 cu 4
- Pinul 1 și pinul 3 nu sunt alocați
- Conform RoHS
- Clasă de protecție: IP67

Alocare contacte



Schema de conexiuni



Caracteristici tehnice

Tip	AD-FSM4.211-FSM4.211
Nr. ID	6631954
Conector A	Conectori, M12 × 1, Drept
Număr de pini	4
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.6 ... 0.8 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Conector B	Conectori, M12 × 1, Drept
Număr de pini	4
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.6 ... 0.8 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Clasă de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	4 A

Caracteristici tehnice

Proprietăți mecanice și chimice

Temperatura mediului (fixă)	-30...+80 °C
-----------------------------	--------------