


# AD-FKM4-FSM4

## Adaptoare




### Caracteristici tehnice

Tip	AD-FKM4-FSM4
Nr. ID	6633869
Conector A	Mamă, M12 × 1, Drept
Număr de pini	3
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.6 ... 0.8 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapieseii!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Conector B	Conectori, M12 × 1, Drept
Număr de pini	3
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.6 ... 0.8 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapieseii!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Clasă de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
<b>Caracteristici electrice la +20 °C</b>	
Tensiune nominală	250 V
Curent	4 A


### Caracteristici

- M12 mamă - M12 tată, 3-pini
- Conform RoHS
- Clasă de protecție: IP67

### Alocare contacte



### Schema de conexiuni



## Caracteristici tehnice

### Proprietăți mecanice și chimice

În staționare -30...+80 °C

---