



stație compactă fieldbus pentru AS-i 3 de ieșiri FAS4-S0003G-A



- conectare la bus prin intermediul cablului AS-I sau cu conector M12 x 1
- conectarea dispozitivelor cu conector M12 x 1
- specificații AS-i V2.1
- diagnoză scurtcircuit
- carcasă capsulată
- grad de protecție IP67
- domeniu de adrese 1...31 A/B
- 3 ieșiri PNP
- 24 Vcc
- sursă adițională de alimentare pentru ieșiri


Tip	FAS4-S0003G-A
Nr. ID	6821326
Tensiune de alimentare / tensiune de sarcină consum intern	18...31 (AS-i) Vcc <20 mA plus alimentarea I/O
Ieșiri	
Număr de canale	3
Curent de ieșire pe canal	700 mA (Aux)
Protecție la scurtcircuit	Da
Domeniul de adrese Fieldbus	1...31 A/B
Adresa Fieldbus	?????AS-i addressing tool
LED-uri Bus	I/O: verde = on ???? . roșu = scurt-circuit (ieșiri) AS-i verde = OK . roșu/verde = eroare
Dimensiuni (l x L x h)	60 x 124.7 x 28 mm
material carcasă	???????fibre-glass reinforced Polyamide (PA6-GF30)
Montare	4 găuri de montare Ø 5.4 mm
Temperatura mediului	-25...+70 °C
Clasă de protecție	IP67

Fieldbus



M12 × 1 Intrare

DC actuator



Sursă de alimentare

