


Modul piconet stand-alone pentru DeviceNet


4 ieșiri analogice 0...20 mA

SDNB-04A-0009




- 4 ieșiri analogice 0(4)...20 mA
- Interfață pentru configurare
- Funcții parametrizabile
- Descris prin I/O-ASSISTANT 2
- Conexiune directă la fieldbus
- Carcasă armată cu fibră de sticlă
- Testat la șoc și vibrații
- Module încapsulate
- Conector metalic
- Grad de protecție IP67


M12 × 1 Fieldbus




M12 × 1 Intrare



Conexiune - ieșiri



M8 × 1 Alimentare



Tip	SDNB-04A-0009
Nr. ID	6824042
Număr de canale	4
Tensiune de alimentare / tensiune de sarcină	20...29 Vcc
Curent de alimentare	≤ 40 mA
Viteză de transfer Fieldbus	125/250/500 kbps
Adresa Fieldbus	0 la 99
Interfață service	configurare cu I/O-ASSISTANT
Izolare electrică	???????Fieldbus to operational voltage
Număr de canale	4 ieșiri analogice ??????4...20 mA
Rezistența de sarcină	< 500 Ω
Izolare electrică	???????channels to operational voltage
Timp de conversie	< 3.5 ms
Eroare relativă	< ±0.3 % din capătul de scală
Alimentare actuator	din tensiunea de sarcină?????
Dimensiuni (l x L x h)	30 x 175 x 26.5 mm
Test vibrații	Conf. cu EN 60068-2-6
Test la șocuri mecanice	conform DIN EN 60068-2-27
Compatibilitate electromagnetică (interferențe)	Conf. cu EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Clasă de protecție	IP67
Certificări	CE, cULus