



Modul piconet stand-alone pentru CANopen 4 intrări analogice 0(4)...20 mA SCOB-40A-0007




- 4 intrări analogice 0(4)...20 mA
- Interfață pentru configurare
- Funcții parametrizabile
- Descris prin I/O-ASSISTANT 2
- Conexiune directă la fieldbus
- Carcasă armată cu fibră de sticlă
- Testat la șoc și vibrații
- Module încapsulate
- Conector metalic
- Grad de protecție IP67


M12 × 1 Fieldbus




M12 × 1 intrare



Conexiuni - Intrări



M8 × 1 Alimentare



Tip	SCOB-40A-0007
Nr. ID	6824055
Număr de canale	4
Tensiune de alimentare / tensiune de sarcină	20...29 Vcc
Curent de alimentare	≤ 55 mA
Viteză de transfer Fieldbus	10 kbps ... 1 Mbps
Adresa Fieldbus	0 la 99
Interfață service	configurare cu I/O-ASSISTANT
Izolare electrică	???????Fieldbus to operational voltage
Număr de canale	4 intrări analogice 20 mA
Rezistență de intrare	80 Ω
Izolare electrică	???????channels to operational voltage
Tensiune de mod comun	max. 35 V
Curent de măsură	0,5 mA
Timp de conversie	250 ms
Eroare relativă	< ±0.3 % din capătul de scală
Filtru intrare	variabilă
Alimentare senzor	din tensiunea de sarcină????
Dimensiuni (l x L x h)	30 x 175 x 26.5 mm
Test vibrații	Conf. cu EN 60068-2-6
Test la șocuri mecanice	conform DIN EN 60068-2-27
Compatibilitate electromagnetică (interferențe)	Conf. cu EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Clasă de protecție	IP67
Certificări	CE, cULus