



Modul piconet stand-alone pentru CANopen 4 intrări analogice pentru PT100 SCOB-40A-0009




- 4 intrări analogice pentru PT100
- Interfață pentru configurare
- Funcții parametrizabile
- Descris prin I/O-ASSISTANT 2
- Conexiune directă la fieldbus
- Carcasă armată cu fibră de sticlă
- Testat la șoc și vibrații
- Module încapsulate
- Conector metalic
- Grad de protecție IP67


M12 × 1 Fieldbus




M12 × 1 intrare



Conexiuni - Intrări



M8 × 1 Alimentare



Tip	SCOB-40A-0009
Nr. ID	6824121
Număr de canale	4
Tensiune de alimentare / tensiune de sarcină	20...29 Vcc
Curent de alimentare	≤ 40 mA
Viteză de transfer Fieldbus	10 kbps ... 1 Mbps
Adresa Fieldbus	0 la 99
Interfață service	configurare cu I/O-ASSISTANT
Izolare electrică	???????Fieldbus to operational voltage
Număr de canale	4 intrări analogice pentru PT100
Izolare electrică	???????channels to operational voltage
Tip senzor	PT100
Domeniu de temperatură	-200 la 850 °C (senzori PT), -60 la 250 °C (senzori Ni)
Curent de măsură	0,1 °C
Timp de conversie	250 ms
Eroare relativă	< ±1.0 % din capătul de scală
Filtru intrare	variabilă
Alimentare senzor	din tensiunea de alimentare
Dimensiuni (l x L x h)	30 x 175 x 26.5 mm
Test vibrații	Conf. cu EN 60068-2-6
Test la șocuri mecanice	conform DIN EN 60068-2-27
Compatibilitate electromagnetică (interferențe)	Conf. cu EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Clasă de protecție	IP67
Certificări	CE, cULus