


Modul piconet stand-alone pentru CANopen

4 ieșiri analogice $\pm 10\text{ V}$


SCOB-04A-0007




- 4 ieșiri analogice $\pm 10\text{ V}$
- Interfață pentru configurare
- Funcții parametrizabile
- Descriș prin I/O-ASSISTANT 2
- Conexiune directă la fieldbus
- Carcasă armată cu fibră de sticlă
- Testat la șoc și vibrații
- Module încapsulate
- Conector metalic
- Grad de protecție IP67

Tip	SCOB-04A-0007
Nr. ID	6824145
Număr de canale	4
Tensiune de alimentare / tensiune de sarcină	20...29 Vcc
Curent de alimentare	$\leq 40\text{ mA}$
Viteză de transfer Fieldbus	10 kbps ... 1 Mbps
Adresa Fieldbus	0 la 99
Interfață service	configurare cu I/O-ASSISTANT
Izolare electrică	???????Fieldbus to operational voltage
Număr de canale	4 ieșiri analogice $\pm 10\text{ V}$
Rezistența de sarcină	$> 5000\ \Omega$
Izolare electrică	???????channels to operational voltage
Timp de conversie	$< 1\text{ ms}$
Eroare relativă	$< \pm 0.3\%$ din capătul de scală
Alimentare actuator	din tensiunea de sarcină?????
Dimensiuni (l x L x h)	30 x 175 x 26.5 mm
Test vibrații	Conf. cu EN 60068-2-6
Test la șocuri mecanice	conform DIN EN 60068-2-27
Compatibilitate electromagnetică (interferențe)	Conf. cu EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Clasă de protecție	IP67
Certificări	CE, cULus


M12 x 1 Fieldbus



M12 x 1 Intrare



Conexiune - ieșiri



M8 x 1 Alimentare

