



Modul piconet stand-alone pentru CANopen interfață cu un singur canal pentru encoder incremental SCOB-10S-0001




- Interfață pentru encoder incremental
- 1-canal
- Interfață pentru configurare
- Funcții parametrizabile
- Descrie prin I/O-ASSISTANT 2
- Conexiune directă la fieldbus
- Carcasă armată cu fibră de sticlă
- Testat la șoc și vibrații
- Module încapsulate
- Conector metalic
- Grad de protecție IP67

Tip	SCOB-10S-0001
Nr. ID	6824153
Număr de canale	1
Tensiune de alimentare / tensiune de sarcină	20...29 Vcc
Curent de alimentare	≤ 55 mA
Viteză de transfer Fieldbus	10 kbps ... 1 Mbps
Adresa Fieldbus	0 la 99
Interfață service	configurare cu I/O-ASSISTANT
Izolare electrică	???????Fieldbus to operational voltage
Frecvență limită maximă, analogic	1 MHz Hz
Rectangular decoder	evaluare pentru 1-port, 2-porturi, 4-porturi
Numărător	binar, 16 bit
Alimentare actuator	5 VDC
Latch lipsă impulsuri	16 bit
Comenzi	citire, set-are, activare
Dimensiuni (l x L x h)	30 x 175 x 26.5 mm
Test vibrații	Conf. cu EN 60068-2-6
Test la șocuri mecanice	conform DIN EN 60068-2-27
Compatibilitate electromagnetică (interferențe)	Conf. cu EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Clasă de protecție	IP67
Certificări	CE, cULus


M12 × 1 Fieldbus




Intrare Gate/Latch M12 x 1



Encoder - M23 x 1



M8 × 1 Alimentare



$$I_{Bmax} = I_{Lmax} = 4 A$$