




Rezistență terminală bus PDP-TRA



- Rezistență terminală pentru aplicații cu PROFIBUS-DP
- 5-pini, invers codat, activ
- Conector M12 x 1 tată pe conector tată 7/8"
- Conector tată 7/8" pentru alimentare
- Clasă de protecție: IP67 (înșurubate împreună)
- Temperatură: -40 °C...+75 °C
- Notă: Aceasta este o rezistență terminală activă. Rezistențele terminale active sunt mai stabile decât rezistențele terminale pasive și îmbunătățesc performanța când se folosesc rate de transmisie mai mari.

Tip	PDP-TRA
Nr. ID	6825346
Conector A	Conectori, Drept
Suportul contactelor	Plastic, PUR, Negru
Corp	Plastic, PUR
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Protocol de rețea	PROFIBUS-DP
Proprietăți mecanice și chimice	
În staționare	-40...+75 °C



LED stare modul

Indicatoar led	Culoare	Stare	Descriere
LED stare rețea	Verde	Activ	Conexiune stabilită
		Semnalizare intermitentă	Gata de conectare
	Galben	Semnalizare intermitentă	Autobaud/125 k/250 k/500 k
	Roșu	Activ	Conexiunea nu este posibilă