


Modul de alimentare compact în IP67
Tensiune de ieșire 24 Vcc - curent de ieșire 2 A
PSU67-11-2420/M



Tip	PSU67-11-2420/M
Nr. ID	6884140

Tensiune nominală	Sursă de alimentare universală
Tensiune de alimentare	100...240 Vca
Frecvență	50...60 Hz
Tensiune de alimentare U _e	100...300 Vcc
Fuzibil extern	B10A, C10A
Buffering rețea	Ui: 100...240 Vca/ 50 ms

Tensiune de ieșire nominală	24 V
Curent nominal	2 A

Protecție la suprasarcină	105...130%
Mod paralel	Nu
Ripolu	240 mV
Comportare la scurtcircuit	Limitare de curent


Certificare	Conform-CE Certificare-UL Conform RoHS IEC 60950-1/EN 61010-1/UL60950-1/UL508 (siguranță electrică) EN 61000-6-2 (imunitate la interferențe) EN 61000-6-3 (perturbații electromagnetice emise) EN 61000-3-2 (armonică)
-------------	---

Pregătire pentru operare	Verde
--------------------------	-------

Clasă de protecție	IP67
Temperatura mediului	-25...+60 °C
Temperatura de depozitare	-40...+85 °C
Subregim	2 %/K de la 50°C
Dimensiuni	85 x 172 x 35mm
Masă	833 g
Materialul carcasei	Poliamidă armată cu fibră de sticlă, PA66-GF25
Conexiune electrică	Conectori
MTTF	87 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C

- Domeniu de temperatură extins
- Led stare

Atribuire intrare 7/8"



Atribuire ieșire 7/8"

