



6ES7972-0BA12-0XA0
Conector demontabil – Conector Sub-D
Conector tată, cu cot



Caracteristici

- Pentru utilizare în aplicații cu PROFIBUS-DP
- Până la 12 Mbps
- Rezistența terminală activabilă
- Ieșire cablu 90°
- Ecranabil
- Carcasă din plastic
- Terminal cu cleme cu șurub
- 9-pini
- Diametru cablu 6,0 ... 8,0 mm
- Certificare UL
- Pentru zona Ex, zona 2

Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Tip	6ES7972-0BA12-0XA0
Nr. ID	6890934
Conector A	Tată, SUB-D, Cu cot
Număr de pini	9
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Alb
Corp	Plastic, Gri
Diametrul exterior al cablului	6...8 mm
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Grad de poluare	1
Tip de protecție	IP20
Protocol de rețea	PROFIBUS-DP
Ecranare	Da
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	24 V
Curent	2 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-25...+60 °C
Certificări	UL CE