


## Accesorii

### Kit de acționare (puck)

### BTS-DSU35-EU2



- Poziția finală nedepășită
- 2 butoane
- Pentru actuatore cu sens de rotație orar sau antiorar
- Display cu posibilitate de rotire la 90 °
- Dispunere găuri pe suprafața flanșei: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
- Ax de conectare (extensie ax) înălțime: 20 mm (30 mm)/Ø: max. 30 mm
- Diametrul maxim al inelului de culisare: 34 mm

#### Descriere generală

Senzorii dubli sunt construiți special pentru detecția poziției actuatorelor rotative. Aceștia combină fiabilitatea senzorilor inductivi fără contact cu flexibilitatea unui sistem în carcasă modulară. Un larg domeniu de accesorii practice asigură o adaptare optimă la sistemele dumneavoastră.

Tip	BTS-DSU35-EU2
Nr. ID	6900455
Design	Accesorii pentru senzorii dubli, Ni4-DSU35...
Materialul carcasei	Metal, AL, Eloxare cu rezistență sporită
Cuplu de strângere	≤ 1.5 Nm
Accesorii incluse	2 șuruburi cu cap hexagonal M5 x 12, 2 șaibe de blocare D5, 1 șurub cu cap îngropat M6 x 25

