



Conector demontabil
Conector tată M12 × 1, drept
BSA8141-0



- conectare cu șurub
- piuliță metalică
- contacte aurite
- Codat-A
- 4-pini
- PG7 filet exterior
- Mufă cablu 4,0 ... 6,0 mm

Alocare pini



Tip	BSA8141-0
Nr. ID	6901001
Conector A	Conectori, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	4
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Plastic, PA, Negru
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel
Filet exterior	PG7
Diametrul exterior al cablului	4...6 mmmm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	max. Max. 0,75 mm² mm²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250V
Curent	4AA
Rezistență de izolare	≥ 10⁶ Ω
Rezistență directă	≤ 3 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-25...+85°C