


RKEV-BC

Capac terminal M12



Caracteristici

- Capac terminal M12 x 1, oțel inoxidabil
- Tată
- Rezistent la uleiuri
- IP67 conform IEC 60529/ EN 60529 și Nema 1,3,4,6P

Caracteristici tehnice

Tip	RKEV-BC
Nr. ID	6902304
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura ambiantului (mobil)	-40...+70 °C