


B8251-0/PG9

Conector demontabil

Conector mamă M12 × 1, cu cot



Caracteristici tehnice

Tip	B8251-0/PG9
Nr. ID	6904603
Conector A	Mamă, M12 × 1, Cu cot, Codat-A
Număr de pini	5
Contacte	CuZn
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Plastic, Negru
Piuliță/șurub	Plastic, PA, Negru
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Filet exterior	PG9
Diametrul exterior al cablului	6...8 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14...0.75 mm ²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 50 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Protocol de rețea	DeviceNet CANopen
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	125 V
Rezistență directă	≤ 8 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+85 °C
Certificări	UL

Caracteristici



- Pentru utilizare în aplicații cu DeviceNet™/-CANopen și la alimentarea cu energie
- Codat-A
- Terminal cu cleme cu șurub
- 5-pini
- PG9 filet exterior
- Orificiul pentru cablu 6,0...8,0 mm

Alocare contacte

