


B8241-0/PG9
Conector demontabil
Conector mamă M12 × 1, cu cot



Caracteristici tehnice

Tip	B8241-0/PG9
Nr. ID	6904801
Conector A	Mamă, M12 × 1, Cu cot, Codat-A
Număr de pini	4
Contacte	CuZn,Acoperit cu optalloy
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Plastic, PA, Negru
Piuliță/șurub	Plastic, PA, Negru
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Filet exterior	PG9
Diametrul exterior al cablului	6...8 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14...0.75 mm ²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 50 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 8 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+85 °C
Certificări	cULus acreditat

Caracteristici



- Piuliță din plastic
- Certificare UL
- Terminal cu cleme cu șurub
- Codat-A
- 4-pini
- PG9 filet exterior
- Mufă cablu 6,0 ... 8,0 mm

Alocare contacte

