

BWS8151-12.5


Conector demontabil

Conector mamă M12 x 1, drept

Caracteristici



- Terminal cu cleme cu șurub
- Conector mamă demontabil
- Conexiune electrică M12 x 1
- Model drept
- Codare B
- 5-pini
- PG13.5 filet exterior
- Orificiul pentru cablu 10,0...12,5 mm



Caracteristici tehnice

Tip	BWS8151-12.5
Nr. ID	6904805
Conector A	Mamă, M12 × 1, Drept, Codat-B
Număr de pini	5
Contacte	CuZn, Acoperit cu optalloy
Suportul contactelor	PA, Negru
Corp	Plastic, PBT(UL 94 V0), Negru
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Diametrul exterior al cablului	12.5 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	max. 0.75 mm ²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 500 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	125 V
Curent	9 A
Rezistență directă	≤ 8 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	