


B5131-0

Conector demontabil

Conector mamă M8 × 1/Ø 8-mm, drept



Caracteristici tehnice

Tip	B5131-0
Nr. ID	6904910
Conector A	Mamă, M8 × 1, Drept
Număr de pini	3
Contacte	Bronz,CuSn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Plastic, PBT, Negru
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, Neopren
Presetupă	Plastic
Filet exterior	M11 × 0.75
Diametrul exterior al cablului	3.5...5 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14...0.25 mm ²
Mod de conectare	Contact lipit
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60 V
Curent	4 A
Rezistență directă	≤ 3 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+85 °C
Certificări	cULus acreditat

Caracteristici



- Piuliță metalică
- Grad de protecție IP67
- Lötanschluss
- Conector mamă demontabil
- Conectare mecanică M8/Ø 8 mm
- Model drept
- 3-pini
- metr. Filet exterior M11 x 0.75
- Orificiul pentru cablu 3,5...5,0 mm

Alocare contacte

