



RKM43-6M

Cablu de alimentare, PUR – Cablu de conectare



Caracteristici tehnice


Tip	RKM43-6M
Nr. ID	6914307
Conector A	Mamă, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	4
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, Numai filetat
Cablu	
Diametru cablu	Ø 7.5 mm ±0.30
Lungime cablu	6 m
Manșon cablu	PUR, Gri
Ecranare	Nu
Izolația conductorului	PP
Secțiune miez	4 x 1.5 mm ²
Aranjamentul conductorului multifilar	84 x 0.15 mm
Culori fire	BK, RD, GN, WH
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	300 V
Tensiune de test	500 V
Curent	12 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 10 x Ø
Temperatura mediului (fixă)	-50...+80 °C

Caracteristici




- Cablu de alimentare: 4 x 1.5 mm²
- Material izolație exterioară: PUR, culoare: gri
- Diametru manta exterioară cablu: 7,5 mm
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la uleiuri și ignifug
- Cablu fără halogen
- Capăt deschis
- conector mamă drept, 7/8"
- Lungime cablu: 6,0 m

Secțiune cablu



Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Temperatura ambientului (mobil)	-25...+80 °C
Temperatura ambientală (sisteme mobile articulate)	-25...+80 °C
Alte caracteristici	
Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri	Da
Fără halogeni	Da
Rezistent la uleiuri	Da
Ignifug	Da

Schema de conexiuni

