


# BKV4140-0/13.5

## Accesorii pentru sisteme Fieldbus

### 7/8" mamă, drept





### Caracteristici




- Pentru utilizare în aplicații PROFIBUS-PA și FOUNDATION fieldbus
- Terminal cu cleme cu șurub
- Piuliță din oțel inoxidabil
- 4-pini
- PG13.5 filet exterior
- Orificiu pentru cablu 10,0...12,0 mm

### Alocare contacte



### Schemă de conexiuni

Conectare PROFIBUS-PA Conectare FOUNDATION fieldbus



### Caracteristici tehnice

Tip	BKV4140-0/13.5
Nr. ID	6914563
Conector A	Mamă, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	4
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, PA, Negru
Piuliță/șurub	Oțel inoxidabil, 1.4404, Anodizat
Etașare	Plastic, NBR
Presetupă	plastic, NBR
Filet exterior	PG13.5
Diametrul exterior al cablului	10...12 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14...1 mm <sup>2</sup>
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 50 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, Numai filetat
Protocol de rețea	PROFIBUS-PA Fieldbus FOUNDATION™
<b>Caracteristici electrice la +20 °C</b>	
Tensiune nominală	250 V
Curent	9 A
Rezistență de izolare	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ

## Caracteristici tehnice

### Proprietăți mecanice și chimice

În staționare	-40...+90 °C
În mișcare	-40...+90 °C