


BKV4140-0/11

Accesorii pentru sisteme Fieldbus

7/8" mamă, drept



Caracteristici




- Pentru utilizare în aplicații PROFIBUS-PA și FOUNDATION fieldbus
- Terminal cu cleme cu șurub
- Piuliță din oțel inoxidabil
- 4-pini
- PG11 filet exterior
- Orificiu pentru cablu 8,0 ... 10,0 mm

Caracteristici tehnice

Tip	BKV4140-0/11
Nr. ID	6914566
Conector A	Mamă, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	4
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, PA, Negru
Piuliță/șurub	Oțel inoxidabil, 1.4404, Pasivat
Etanșare	Plastic, NBR
Presetupă	plastic, NBR
Filet exterior	PG11
Diametrul exterior al cablului	8...10 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14...1 mm ²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 50 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, Numai filetat
Protocol de rețea	PROFIBUS-PA Fieldbus FOUNDATION™
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	9 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ

Alocare contacte




Schemă de conexiuni

Conectare PROFIBUS-PA / Conectare FOUNDATION fieldbus



Schemă de conexiuni 3

Compoziție



Caracteristici tehnice

Proprietăți mecanice și chimice

În staționare	-40...+90 °C
În mișcare	-40...+90 °C