



Accesorii pentru actuator/cablu senzor


Trecere prin perete

FK-FS8/M12




- M12 x 1 trecere prin perete; 8-pini
- Tată pe mamă
- Tensiune: 36 V
- Curent admisibil: 1,5 A
- Temperatură: -40...+80 °C
- IEC IP68; NEMA 1, 3, 4, 6P
- Certificări: UL, CSA

Alocare pini



Schema de conexiuni



Tip	FK-FS8/M12
Nr. ID	6922808
Conector A	Tată / Mamă, M12 x 1, Drept
Număr de pini	8
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Galben
Corp	Metal, CuZn, nichelat
Filet exterior	M12 x 1
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP68, (înșurubate împreună)
Conector B	Conector tată
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	36V
Curent	1.5AA
Rezistență de izolare	$\geq 10^6 \Omega$
Rezistență directă	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+80°C