

Distribuitoare cu 2-căi

Distribuitoare-T fără cablu

Cutie de joncțiuni pentru cablu robot M23 cu 17 pini

VB2-M23ST-M23KU-RKF50-02



Tip	VB2-M23ST-M23KU-RKF50-02
Nr. ID	6932156
Remarci referitoare la produs	Fișa tehnică este în lucru Accesorii pentru sisteme Fieldbus
Cutie cu joncțiuni I/O	Distribuitoare-T
Carcasă	Plastic, TPU, negru
Conector A	Tată, M12 × 1, Codat-A
Număr de pini	4
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, Numai filetat
Conector B	Mamă, M12 × 1, Codat-A
Număr de pini	4
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	IP67
Caracteristici electrice la +20 °C	
Curent	4AA
Rezistență de izolare	$\geq 10^8 \Omega$
Rezistență directă	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Temperatura mediului (fixă)	-30...+90°C