


# EC-FKFD4-P/16

## Conector mamă, tip flanșă cu contacte imprimate, montat în spate




### Caracteristici



- Conector mamă M12 x 1
- Grad de protecție IP67
- Montat în spate
- Conectare prin contacte imprimate

### Alocare contacte



### Caracteristici tehnice

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Tip                                         | EC-FKFD4-P/16                 |
| Nr. ID                                      | 6934576                       |
| Conector A                                  | Mamă, M12 × 1, Drept, Codat-A |
| Număr de pini                               | 4                             |
| Contacte                                    | Alamă, CuZn, Aurit            |
| Suportul contactelor                        | Plastic, TPU, Negru           |
| Etanșare                                    | Plastic, FPM/FKM              |
| Carcasă cu flanșă                           | alamă, CuZn, Placat cu nichel |
| Tip de montare                              | montare backplane             |
| Presetupă                                   | Plastic, NBR                  |
| Filet exterior                              | M16 × 1.5                     |
| Mod de conectare                            | Contact imprimat              |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare      |
| Grad de poluare                             | 3                             |
| Tip de protecție                            | IP67, (înșurubate împreună)   |
| Caracteristici electrice la +20 °C          |                               |
| Tensiune nominală                           | 250 V                         |
| Curent                                      | 4 A                           |
| Rezistență de izolare                       | ≥ 10 <sup>9</sup> Ω           |
| Rezistență directă                          | ≤ 5 mΩ                        |
| Proprietăți mecanice și chimice             |                               |
| Temperatura mediului (fixă)                 | -30...+90 °C                  |
| Certificări                                 | CE                            |

### Montat în spate

