


EC-FSE12-0.5/16

Conector tată cu fire, montat frontal



Caracteristici tehnice


Tip	EC-FSE12-0.5/16
Nr. ID	6934620
Conector A	Tată, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	12
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA GF, Negru
Carcasă cu flanșă	oșel INOX, 1.4404 (AISI 316L)
Tip de montare	montare pe panou frontal
Presetupă	Plastic, NBR
Filet exterior	M16 × 1.5
Mod de conectare	Conexiune cu fire
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Lungime cablu	0.5 m
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	12 x 0.14 mm²
Culori fire	BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GY/PK, RD/BU
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	30 V
Curent	1.5 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-30...+90 °C

Caracteristici




- Conector tată M12 x 1
- Grad de protecție IP67
- Carcasă din oțel inoxidabil, cu conector
- Montare pe panou frontal
- Conectare prin toroane
- 12-pini
- Lungimea conductorului multifilar: 0,5 m

Alocare contacte



1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

Montare pe panou frontal



Caracteristici tehnice

Certificări

CE
