


ESHP4P

Conector rotund M8 x 1 / Ø 8 mm – conector Ø 8 mm tip
flanșă, cu manșon exterior




Caracteristici



- Conector tip flanșă, robust, preasamblat
- 4-pini
- În rășină turnată, grad de protecție IP67
- Aprobat GOST-R
- Conform RoHS
- Contact imprimat

Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Tip	ESHP4P
Nr. ID	6934774
Conector A	Tată, Ø 8 mm
Număr de pini	4
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Transparent
Carcasă cu flanșă	alamă, CuZn, Placat cu nichel
Mod de conectare	Contact imprimat
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3/2
Tip de protecție	IP67, (conectat)
Tensiune nominală	30 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁹ Ω
Temperatura mediului (fixă)	-30...+90 °C