

EKP4SP


Conector circular M8 x 1 / Ø 8 mm – Conector tip flanșă, Ø 8mm, contacte cu cositorire

Caracteristici



- Conector tip flanșă încorporat, robust, preasamblat
- 4-pini
- În rășină turnată, grad de protecție IP67
- Aprobat GOST-R
- Conform RoHS
- Contact imprimat

Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Tip	EKP4SP
Nr. ID	6934782
Conector A	Mamă, Ø 8 mm
Număr de pini	4
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Carcasă cu flanșă	Plastic, PA, Negru
Mod de conectare	Contact imprimat
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3/2
Tip de protecție	IP67, (conectat)
Tensiune nominală	30 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁹ Ω
Temperatura mediului (fixă)	-30...+90 °C