


PFKS3-0.2

Conector mamă, tip flanșă cu fire, montat în față – Conector mamă, tip flanșă cu fire, montat în față




Caracteristici




- conector rotund, robust, preasblat
- grad de protecție IP67
- cu cablu 0.2 m
- deasemenea disponibil cu alte lungimi ale firelor
- Lungimea conductorului multifilar: 0,2 m

Alocare contacte




Schemă de conexiuni

Schemă de conexiuni



Caracteristici tehnice

Tip	PFKS3-0.2
Nr. ID	6934785
Conector A	Mamă, M8 × 1, Drept
Număr de pini	3
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Carcasă cu flanșă	alamă, CuZn, Placat cu nichel
Tip de montare	montare pe panou frontal
Presetupă	Plastic, NBR
Filet exterior	M8 × 0,5
Mod de conectare	Conexiune cu fire
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Lungime cablu	0.2 m
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	3 x 0.25 mm ²
Aranjamentul conductorului multifilar	14 x 0.15 mm
Culori fire	BN, BU, BK
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ



Caracteristici tehnice

Proprietăți mecanice și chimice

Temperatura mediului (fixă)	-30...+90 °C
-----------------------------	--------------

Certificări	CE
-------------	----