

EC-FK4-0.5/20

Accesorii pentru actuator/cablu senzor – Conector mamă, tip cu fire, montat în față


Caracteristici



- Conector mamă M12 x 1
- Grad de protecție IP67
- Montare pe panou frontal
- Conectare prin toroane
- De asemenea disponibil cu contacte imprimate sau lipite
- Lungimea conductorului multifilar: 0,5 m

Schemă de conexiuni

Alocare pini



Caracteristici tehnice

Tip	EC-FK4-0.5/20
Nr. ID	6935607
Conector A	Mamă, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	4
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Carcasă cu flanșă	alamă, CuZn, Placat cu nichel
Tip de montare	montare pe panou frontal
Presetupă	Plastic, NBR
Filet exterior	M20 × 1.5
Mod de conectare	Conexiune cu fire
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Lungime cablu	0.5 m
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	4 x 0.34 mm²
Culori fire	BN, WH, BU, BK
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ

Caracteristici tehnice

Proprietăți mecanice și chimice

Temperatura mediului (fixă)	-30...+90 °C
-----------------------------	--------------

Certificări	CE
-------------	----