


AIDA-RJ45-CC
Conector demontabil – Conectori push-pull RJ45 conform
AIDA
Conector tată, drept



Caracteristici tehnice

Tip	AIDA-RJ45-CC
Nr. ID	6935631
Conector A	Tată, Drept
Număr de pini	4
Contacte	CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, Negru
Corp	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, nichelat
Diametrul exterior al cablului	4...11 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14...0.34 mm ²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 750 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP65, IP67
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	40 V
Curent	1.5 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-25...+70 °C

Caracteristici

- Conectare IDC rapidă
- 4-pini
- Orificiul pentru cablu: 4.0...11,0 mm
- Capacitate terminal: 27-22 AWG (flexibil); 24-22 AWG (rigid)
- Viteză de transmisie: 10/100 Mbps
- Conform RoHS
- Clasă de protecție: IP65 și IP67

Schemă de conexiuni

