

EC-FKE5-0.5/20


Conector mamă, tip flanșă cu fire, montat în față

Caracteristici




- Conector mamă M12 x 1
- Grad de protecție IP67
- Carcasă din oțel inoxidabil, cu conector
- Montare pe panou frontal
- Conectare prin toroane
- 4-pini + PE
- Lungimea conductorului multifilar: 0,5 m

Alocare contacte



1	BN
2	WH
4	BK
3	BU
5	GNYE

Montare pe panou frontal



Caracteristici tehnice

Tip	EC-FKE5-0.5/20
Nr. ID	6935746
Conector A	Mamă, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	4+PE
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Carcasă cu flanșă	o#el INOX, 1.4404 (AISI 316L)
Tip de montare	montare pe panou frontal
Presetupă	Plastic, NBR
Filet exterior	M20 × 1.5
Mod de conectare	Conexiune cu fire
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Lungime cablu	0.5 m
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	4 x 0.34 mm²
Culori fire	BN, WH, BU, BK, GNYE
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-30...+90 °C

Caracteristici tehnice

Certificări

CE
