

Y-FS4M12-2AL-SKP3

Distribuitor cu 2-căi – Distribuitor-Y fără cablu, conector tată — 2 × conecitoare mamă

Caracteristici tehnice

Tip	Y-FS4M12-2AL-SKP3
Nr. ID	8008081
Cutie cu joncțiuni I/O	Distribuitor Y, 2 -port
Conector A	Tată, M12 × 1
Număr de pini	4
Corp	Plastic, TPU, Negru
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP65, IP67, IP68, (înșurubate împreună)
Conector B	2 x Mamă, M8 × 1
Număr de pini	3
Contacte	Alamă,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	(înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	50 V
Tensiune nominală	60 V _{ca} /50 V _{cc}
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ ≥ 10 ⁶ Ω
Temperatura ambiantului (mobil)	-30...+90 °C

Accesorii

WRENCH-M12AL/SIZE 13MM	6936173
Cheie simplă pentru M12 (SW13)	



TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
Set chei dinamometrice; mânăre cu cuplu ajustabil 0.4-1.0 Nm, cheie dinamometrică pentru M8 (SW9), cheie mecanică fixă pentru M12 (SW 14)	

Caracteristici

