

Accesorii piconet PICONET-SET-M12



- 10 cleme cu etichetă 5 × 10
- IP67: 5 conecitoare dummy M12, 2 conecitoare dummy fotoelectrice
- Capace de protecție împotriva prafului: 2 capace M8, 1 capac M12

Tip	PICONET-SET-M12
Nr. ID	8015078
Test vibrații	Conf. cu EN 60068-2-6
Test la șocuri mecanice	conform DIN EN 60068-2-27
Compatibilitate electromagnetică (interferențe)	Conf. cu EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Clasă de protecție	IP67
Certificări	CE, cULus