


VC-BC21-0.220-K
Conector demontabil – Design B



Caracteristici tehnice

Tip	VC-BC21-0.220-K
Nr. ID	8028724
Conector A	Conector valve, Design B
Număr de pini	2+PE
Contacte	Metal
Suportul contactelor	Plastic, PA6 GF30, Negru
Corp	Plastic, PA6-GF30, Negru
Componentă de protecție	Fără circuit de protecție
Etanșare	NBR
Filet exterior	M16 × 1.5
Diametrul exterior al cablului	6...8 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.25...1 mm ²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 50 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP65, (montat)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	10 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-25...+80 °C

Caracteristici



- Terminal cu cleme cu șurub
- 2-pini + PE
- Orificiul pentru cablu: 6...8 mm
- Secțiunea conductorului: 3x 1 mm²
- Șurub central: M3 × 33.5
- Filet exterior: M16 × 1.5
- Clasă de protecție: IP65
- Pachet de livrare:
 - conectorul valvei, șurub central, șurub de presiune, garnitură, inel de etanșare și inel de presiune

Alocare contacte



Schema de conexiuni

