


VC-AC21-11.024-K
Conector demontabil – Design A



Caracteristici tehnice


Tip	VC-AC21-11.024-K
Nr. ID	8028728
Conector A	Conector valve, Design A
Număr de pini	2+PE
Contacte	Metal
Suportul contactelor	Plastic, PA6 GF30, Negru
Corp	Plastic, PA6-I, Transparent
Componentă de protec#ie	Varistor
Etanşare	NBR
Filet exterior	M20 × 1.5
Diametrul exterior al cablului	6...8 mm
Secţiune conductor/Posibilitate de conectare	0.25...1 mm ²
Indicare stare	LED, Galben
Mod de conectare	Conexiune şurub/clemă
Durata de viaţă din punct de vedere mecanic	> 50 Cicluri de cuplare
Tip de protecţie	IP65, (montat)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	24 V
Curent	10 A
Rezistenţă de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Proprietăţi mecanice şi chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-25...+80 °C

Caracteristici



- Terminal cu cleme cu şurub
- 2-pini + PE
- Orificiul pentru cablu: 6...8 mm
- Secţiunea conductorului: 3 x 1 mm²
- Şurub central: M3 x 33.5
- Filet exterior: M20 x 1.5
- Led: galben
- Circuite de protecţie: Varistor
- Clasă de protecţie: IP65
- Pachet de livrare:
 - conectorul valvei, şurub central, şurub de presiune, garnitură, inel de etanşare şi inel de presiune

Alocare contacte



Schema de conexiuni

