


Accesorii

Bucșă de strângere

Pentru senzori de temperatură

CF-M-3-G1/8-A4



- Bucșe de strângere pentru montarea directă a senzorilor de temperatură
- Bucșă de strângere din metal
- Pentru senzor cu diametru de 3 mm
- Conectare la proces G1/8" filet exterior

Descriere generală

Bucșele de strângere sunt destinate montării directe a senzorilor. Astfel, senzorul poate fi introdus la adâncimi variabile. Când se utilizează bucșe de strângere, sonda intră în contact direct cu mediul, modificările de temperatură putând fi astfel înregistrate imediat.

Tip	CF-M-3-G1/8-A4
Nr. ID	9910405
Domeniu de temperatură	
Domeniul de măsură	-50...350 °C
Domeniul de măsură	-58...662 °F
Caracteristici Mecanice	
Materialul carcasi	Oțel inoxidabil, 1.4404 (AISI 316L)
Material de etanșare	oțel INOX
Diametru interior	3.5 mm
Conectare la proces	G 1/8" filet exterior
Rezistența la presiune	100 bar
Cuplul maxim de strângere a piuliței carcasi	100 Nm