


Accesorii

Teacă de protecție

Pentru senzori de temperatură

THW-3-DN25K-A4-L250



- Teacă de protecție pentru montarea senzorilor de temperatură
- Diametrul capătului 3 mm
- Conectare la proces cu filet alimentar DN25 conform DIN 11851
- Adâncime imersiune 250 mm
- Pentru aplicații din industria alimentară și farmaceutică
- Rugozitatea suprafeței Ra > 0.8 μm
- Aplicații pentru industria alimentară și farmaceutică
- Rugozitatea suprafeței Ra > 0.8 μm

Descriere generală

Tecile de protecție sunt folosite la montarea fără presurizare a senzorilor. Când se folosesc tecile de protecție, se evită contactul direct cu mediul. Senzorul poate fi înlocuit fără întreruperea procesului.

Tip	THW-3-DN25K-A4-L250
Nr. ID	9910458
Domeniu de temperatură	
Domeniul de măsură	-50...350 °C
Domeniul de măsură	-58...662 °F
Adâncime imersiune (L)	250 mm
Diametru exterior	4 mm
Caracteristici Mecanice	
Materialul carcasei	Oțel inoxidabil, 1.4404 (AISI 316L)
Diametru interior	3.1 mm
Conectare la proces	Conectare cu țevă filetată DIN11851
Rezistența la presiune	40 bar
Cuplul maxim de strângere a piuliței carcasei	100 Nm