


Cablu de alimentare
Manta TPE
RSM RKM 461-2M/S3059



Tip	RSM RKM 461-2M/S3059
Nr. ID	U-31034

Conector A	Conectori, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	4
Contacte	Alamă,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Galben
Corp	Plastic, TPU, Galben
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Tip de protecție	IP67, IP68, IP69, IP69K
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3


Conector B	Mamă, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	4
Contacte	Alamă,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Galben
Corp	Plastic, TPU, Galben
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Clasă de protecție	IP67, IP68, IP69, IP69K
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3

Diametru cablu	Ø 9.14 mm
Lungime cablu	2 m
Manșon cablu	TPE, Galben
Izolația conductorului	PVC/nilon
Culori fire	BN, WH, BU, GNYE
Secțiune miez	4
Aranjamentul conductorului multifilar	65

Tensiune nominală	600 V
Curent	10 A



- Mamă 7/8", drept, 3-pini + PE
- Tată 7/8", drept, 3-pini + PE
- Culoare izolație exterioră: galben
- Lungime cablu: 2,0 m
- Clasă de protecție: NEMA 1, 3, 4, 6P și IEC IP67
- Conector tată 7/8", drept, 4-pini
- Conector mamă 7/8", drept, 4-pini
- Cablu alimentare tavă/expus/îngropat
- Manta TPE, galbenă, 4 × 16 AWG
- Rezistent la UV
- Rezistență la îndoire la rece la -40 °C
- Rezistent la uleiuri
- Clase de incendiu: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4



Schema de conexiuni

