



Cablu de alimentare
Manta TPE
RSM RKM 126-10M/S3059



- conector tată minifast, 1 1/8", drept
- conector mamă minifast, 1 1/8", drept
- Conector tată 1 1/8", drept, 12-pini
- Conector mamă 1 1/8", drept, 12-pini
- Cablu alimentare tavă/expus/îngropat
- Manta TPE, galbenă, 12 × 16 AWG
- Rezistent la UV
- Rezistență la îndoire la rece la -40 °C
- Rezistent la uleiuri
- Clase de incendiu: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4



Tip	RSM RKM 126-10M/S3059
Nr. ID	U-35632

Conector A	Tată, 1 1/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	12
Contacte	Alamă,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Galben
Corp	Plastic, TPU, Galben
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Tip de protecție	IP67, IP68, IP69, IP69K
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3

Conector B	Mamă, 1 1/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	12
Contacte	Alamă,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Galben
Corp	Plastic, TPU, Galben
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Clasă de protecție	IP67, IP68, IP69, IP69K

Diametru cablu	Ø 14.61 mm
Lungime cablu	10 m
Manșon cablu	TPE, Galben
Izolația conductorului	PVC/nilon
Culori fire	OG, BU, WH/BK, RD/BK, GN/BK, OG/BK, BU/BK, BK/WH, GN/YE, RD, WH, BK
Secțiune miez	12
Aranjamentul conductorului multifilar	65

Tensiune nominală	600 V
Curent	7 A

Schema de conexiuni

1	OG	1
2	BU	2
3	WH/BK	3
4	RD/BK	4
5	GN/BK	5
6	OG/BK	6
7	BU/BK	7
8	BK/WH	8
9	GN/YE	9
10	RD	10
11	WH	11
12	BK	12