


Distribuitoare-T actuator și senzor

Distribuitoare-T

RSM-2RKM 50



Tip	RSM-2RKM 50
Nr. ID	U2109-9

Cutie cu joncțiuni I/O	Distribuitoare-T, 2-port
Carcasă	Plastic, TPU, Galben

Conector A	Tată, 7/8"-16 UN
Număr de pini	5
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Galben
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicli de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, Numai filetat
	NEMA: 1, 3, 4, 6P


Conector B	2 x Mamă, 7/8"-16 UN
Număr de pini	5 pini
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Galben
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicli de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	IP67, Doar când se înșurubează împreună
	NEMA: 1, 3, 4, 6P

Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250V
Curent	9AA
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁹ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ

Proprietăți mecanice și chimice	
În staționare	-40...+80°C
În mișcare	-40...+80°C

Notă	
Notă	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.

- 7/8" minifast
- Conector tată 7/8", drept, 5-pini
- Conector mamă 2 x 7/8", drept, 5-pini



Schema de conexiuni

