


RSF 57

Conector tată 7/8", DeviceNet – Montat frontal



Caracteristici tehnice

Tip	RSF 57
Nr. ID	U5220-0
Conector A	Tată, 7/8"-16 UN
Număr de pini	5
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Albastru
Carcasă cu flanșă	alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	3.5 ... 10.2 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapieseii!)
Tip de montare	montare pe panou frontal
Presetupă	garnitură, Plastic, NBR
Filet exterior	1/2"-14 NPSM
Cuplul de strângere a flanșei	3.5...10.2 Nm
Mod de conectare	Contact lipit
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, IP68, IP69, IP69K NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Protocol de rețea	DeviceNet
Număr de fire:	5
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	300 V
Curent	9 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+80 °C
Certificări	CSA C22.2 Nr. 182.3 CE


Caracteristici




- Conector tată 7/8", 5-pini
- Filet exterior: 1/2"-14 NPT

Alocare contacte

Conector A



Montare pe panou frontal



Caracteristici tehnice

RoHS
UL Listat
UL 2238

Notă	
Notă	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.