



RKF 57

Conector mamă 7/8", DeviceNet – Montat frontal



Caracteristici tehnice

Tip	RKF 57
Nr. ID	U5514-1
Conector A	Mamă, 7/8"-16 UN
Număr de pini	5
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Albastru
Carcasă cu flanșă	alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.8 ... 2 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapieseii!)
Tip de montare	montare pe panou frontal
Presetupă	garnitură, Plastic, NBR
Filet exterior	1/2"-14 NPSM
Cuplul de strângere a flanșei	6.8...27.1 Nm
Mod de conectare	Contact lipit
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, IP68, IP69, IP69K NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Protocol de rețea	DeviceNet CANopen
Număr de fire:	5
Izolația conductorului	PVC
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	300 V
Curent	9 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+105 °C


Caracteristici




- Conector mamă 7/8", 5 pini
- Filet exterior: 1/2"-14 NPSM

Alocare contacte

Conector A



Montare pe panou frontal



Caracteristici tehnice

Certificări	UL 2238 CSA C22.2 Nr. 182.3 CE RoHS
-------------	--

Notă	
Notă	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.