


WSM WKM 5723-10M

Cablu de bus pentru CAN (DeviceNet, CANopen) – Manta cablu TPU



Caracteristici tehnice


|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tip                                         | WSM WKM 5723-10M                        |
| Nr. ID                                      | U8726-10                                |
| Conector A                                  | Conectori, 7/8"-16 UN, Cu cot           |
| Număr de pini                               | 5                                       |
| Contacte                                    | Metal,CuZn,Aurit                        |
| Suportul contactelor                        | Plastic, TPU, Albastru                  |
| Corp                                        | Plastic, TPU, Albastru                  |
| Piuliță/șurub                               | Alamă, CuZn, Placat cu nichel           |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare                |
| Grad de poluare                             | 3                                       |
| Tip de protecție                            | IP67, Numai filetat                     |
| Conector B                                  | Mamă, 7/8"-16 UN, Cu cot                |
| Număr de pini                               | 5                                       |
| Contacte                                    | Metal,CuZn,Aurit                        |
| Suportul contactelor                        | Plastic, TPU, Albastru                  |
| Corp                                        | Plastic, TPU, Albastru                  |
| Piuliță de cuplare/șurub de reținere        | Alamă, CuZn, Placat cu nichel           |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare                |
| Clasă de protecție                          | IP67, Doar când se înșurubează împreună |
| Cablu                                       |                                         |
| Protocol de rețea                           | DeviceNet<br>CANopen, 5723              |
| Diametru cablu                              | Ø 8.38 mm                               |
| Lungime cablu                               | 10 m                                    |

Caracteristici



- Material izolație exterioară: PUR
- Culoare izolație exterioară: gri
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Certificare UL
- conector mamă, cu cot, 7/8"
- conector tată 7/8", cu cot
- Lungime cablu: 10 m

Secțiune cablu



Alocare contacte



## Caracteristici tehnice

|                                                                     |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Manșon cablu                                                        | TPU, Gri                                                                           |
| Ecranare                                                            | Da                                                                                 |
| Izolația conductorului                                              | PE (Date), PVC (Alimentare)                                                        |
| Conductoare cablu de date                                           |                                                                                    |
| Secțiune miez                                                       | 2 x 0.52 mm <sup>2</sup>                                                           |
| Aranjamentul conductorului multifilar                               | 41 x 0.1 mm                                                                        |
| Conductoare cablu de alimentare                                     |                                                                                    |
| Secțiune miez                                                       | 2x 1.04 mm <sup>2</sup>                                                            |
| Tip multifilar                                                      | 82 x0.1 mm                                                                         |
| Culori fire                                                         | Power: RD, BK, Data: WH, BU                                                        |
| Caracteristici electrice la +20 °C                                  |                                                                                    |
| Tensiune nominală                                                   | 300 V                                                                              |
| Curent                                                              | 7 A                                                                                |
| Rezistență în c.c. (bucă)                                           | 34.1 Ω/km                                                                          |
| Nom. impedanță                                                      | 110 Ω (1 MHz)                                                                      |
| Nom. capacitate                                                     | 40.52 pF/m                                                                         |
| Proprietăți mecanice și chimice                                     |                                                                                    |
| Raza de curbare (instalare fixă)                                    | ≥ 5 x Ø                                                                            |
| Raza de curbare (utilizare mobilă)                                  | ≥ 15 x Ø                                                                           |
| Temperatura mediului (fixă)                                         | -40...+80 °C                                                                       |
| Alte caracteristici                                                 |                                                                                    |
| Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri | Da                                                                                 |
| Fără halogeni                                                       | Nu                                                                                 |
| Certificări                                                         | UL<br>CSA                                                                          |
| Notă                                                                |                                                                                    |
| Notă                                                                | - Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă. |