


Система ввода/вывода excom
Шкаф системы 800 × 550 × 260
EG-VA805526/112-0602/3GD



- Качество нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)
- Со смотровым окном
- Колодка с гнездами с пластиковыми кабельными вводами (питание 4 × M25, шина Ex-i 4 × M20, сигналы в/в Ex-i 108 × M20) и 1 сливной/вентиляционный элемент M20
- Дополнительная установка 2 оптоволоконных коммутаторов OC11Ex/2G.2, в том числе проводки для соединений RS485IS с D9T-RS485IS; клемм Ex e (2 × UT10, 2 × UT10-BU, 2 × UT10-PE) для подключения напряжения питания
- Корпус из нержавеющей стали со встроенной модульной стойкой MT24-3G


Тип	EG-VA805526/112-0602/3GD
ID №	100005376
Рабочее напряжение	19.2...32В =
Маркировка прибора	Ex II 3 (1) (2) G Ex ec nA mb ib ic [ia Ga] [op is Gb] IIC T4 Gc
Маркировка прибора	Ex II 3 (1) (2) D Ex tc [ia Da] [ib op is Db] IIC T135°C Dc
Built-ins	
Модульные стойки	1 x MT24-3G
Ex-e terminals	2 x UT 10, 2 x UT 10 BU, 2 x UT 10-PE; Phoenix Contact
Сечение проводников	0,5...10 мм² (AWG: 20...8)
Оптоволоконный соединитель	2 x OC11Ex/2G.2
Receptacle plate	
Питание	4 x M25 (Ø 10...17 мм), пластик, черный
Интерфейс (шина)	4 x M20 (Ø 7...13 мм), пластик, синий
Сигналы периферии	108 x M20 (Ø 7...13 мм), пластик, синий
Breather/Drainer	1 x M20, plastic
Материал корпуса	Нержавеющая сталь, 1.4404 (AISI 316L)
толщина стенки (ширина трубы)	1.5 мм
Поверхность корпуса	Cat6, Отшлифованный и отполированный (размер гранул 240)
Цвет конструкции	Нержавеющая сталь, без покрытия
Материал уплотнителя	силикон
Inspection window	yes
Тип монтажа	Настенный монтаж
Болт с заземлением	M8 x 1,5
Степень защиты	IP66
Относительная влажность воздуха	≤ 93 % при 40 °C согласно IEC 60068-2-78 тестовый кабель
Испытание на виброустойчивость	В соотв. с IEC 60068-2-6
Испытание на удароустойчивость	В соотв. с IEC 60068-2-27
Размеры	800 x 550 x 260 мм
Сертификаты	Ex-Approval

Габаритные размеры



Система ввода/вывода excom
Шкаф системы 800 × 550 × 260
EG-VA805526/112-0602/3GD

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
VSTS22	6884043	Торцевой гаечный ключ для кабельных вводов, SW22	
VSTS24	6900462	Socket spanner for cable glands, SW24	
VSTS27	6884073	Торцевой гаечный ключ для кабельных вводов, SW27	
ELST-M20EX	6884033	Элемент для компенсации давления (пластик), предотвращает образование конденсата внутри корпуса	
SK8	6900360	Экранированная клемма для экранирования шин, заказ по 10 штук	