


# CABLE-BLIDENT-2M/S2500


## RFID кабель стандартной версии – Соединитель кабельный



### Характеристики

- 4-жильный., AWG 24 / 22
- Материал оболочки: ПУР, цвет: желтый
- Без галогенов и веществ снижающих адгезию.
- Экран: Алюминиевая фольга, медная луженая оплетка
- Диаметр оболочки: 6,4 мм
- Для подвижных кабельных треков, маслостойкий, с высокой гибкостью
- Кабель UL Style 20963
- Без оконцовки
- Без оконцовки
- Длина кабеля: 2,0 м

### Сечение кабеля



### Технические характеристики

Тип	CABLE-BLIDENT-2M/S2500
ID №	100019079
Момент затяжки	0.6 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
<b>Кабель</b>	
Количество жил	4
Диаметр кабеля	Ø 6.4 мм
Длина кабеля	2 м
Оболочка кабеля	PUR (ПУР), Желтый
Экран	да
<b>Кабельный сердечник</b>	
Поперечное сечение проводника центр силового кабеля	2 x 0.2 мм <sup>2</sup>
Поперечное сечение проводника	2x 0.34 мм <sup>2</sup>
Цвета проводов	Power: BN, BU Data: WH, BK
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Номинальное напряжение	30 В
DC устойчивость (петля)	103 Ом/км
Ном. Полное сопротивление	135 Ω
номинальная электрическая емкость	50 pF/m
<b>Механические и химические свойства</b>	
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 8 x Ø
Связанные циклы	≥ 1 миллион
в состоянии покоя	-40 °C...+90 °C

## Технические характеристики

в движении..... -25 °C...+90 °C

### Другие характеристики

Для использования в тяговых цепях да

Без галогенов да

Сертификаты Кабель UL-Style 20963