


Аксессуары

Гильза для термосопротивлений

Для датчиков температуры

TNW-6-G1/2-TI-L050



- Гильза для монтажа датчиков температуры
- Диаметр наконечника 6 мм
- Технологическое соединение с внешней резьбой G1/2"
- Глубина погружения 50 мм
- Материал, контактирующий со средой: титан

Общее описание

Гильзы защищают датчики температуры от воздействия агрессивных сред и высокого давления. Использование гильзы предотвращает прямой контакт со средой. Датчик может быть заменен без прерывания процесса.

Тип	TNW-6-G1/2-TI-L050
ID №	100019272

Температурный диапазон

Диапазон измерения	-50...350 °C
Диапазон измерения	-58...662 °F
Глубина погружения (L)	50 мм
Внешний диаметр	9 мм

Механические характеристики

Материал корпуса	Титан/нержавеющая сталь, Титан 3.7035 (B3)
Внутренний диаметр	6.2 мм
Подключение к процессу	G 1/2", внешняя резьба
Устойчивость к давлению	400 бар
Макс. момент затяжки корпусной гайки	100 Нм