


Защита шкафа
Внутренние и внешние датчики
IM18-CCM50-MTI/24VDC

Тип	IM18-CCM50-MTI/24VDC
Идент. №	100022405
Номинальное напряжение	24 В DC
Диапазон рабочего напряжения:	20...30В =
Датчик влажности	
Точность макс.	+/- 5 % отн. влажн. в диапазоне 10...90 %
Температурный датчик	
Точность макс.	+/- 2 °C
Датчик расстояния	
Диапазон измерения	45...1200 мм
Точность	+/- 5 %
Степень защиты	IP20
Класс воспламеняемости по UL 94	V-0
Температура окружающей среды	0...+70 °C
Температура хранения	-25...+75 °C
Размеры	120 x 18 x 128 мм
Ширина	1 г
Указания по монтажу	DIN-рейка (NS35)
Материал корпуса	Поликарбонат/ABS
Электрическое соединение	Съемные пружинные клеммные колодки, 2-контактные
Сечение проводников	2.5 мм ²
Условия окружающей среды	



Рабочая высота	До 2000 м над уровнем моря
Степень загрязненности	II
Применяемые стандарты	
Устойчивость к воздействию напряжение и изоляция	
	EN 50178
	EN 61010-1
Ударостойкость	
	EN 60068-2-6
	EN 60068-2-27
Термостойкость	
	EN 60068-2-1 Ad
	EN 60068-2-2 Bd
	EN 60068-2-1
Влагостойкость	
	EN 60068-2-38
Электромагнитная совместимость	
	EN 61000-4-2
	EN 61000-4-3
	EN 61000-4-4
	EN 61000-4-5
	EN 61000-4-6
	EN 61000-4-8
Эмиссия	
	CISPR16