



Интеллектуальный модуль питания с классом защиты IP67
Выходное напряжение 24...28 В=
3-фазный, выходной ток 25 А, интерфейс IO-Link
PSU67-3P-1H2-1H0-24250-IOL




- Расширенный температурный диапазон
- Светодиод статуса
- Высокая эффективность, > 95 %
- 3-фазный вход переменного тока, Han Q4/2
- Выход 24 В =, 1 × Han Q4/0
- Интерфейс IO-Link для проверки и параметризации
- Светодиодный интерфейс и кнопки управления для максимальной универсальности


Назначение входа Han Q4/2 (XD1)



Назначение выхода Han Q4/0 (XD2)



M12 IO-Link Assignment



Тип	PSU67-3P-1H2-1H0-24250-IOL
ID №	100028240
Номинальное напряжение	Модуль с универсальным питанием
Рабочее напряжение	320...550В AC
Частота	50...60 Гц
Потери мощности, тип.	≤ 23 Вт
PFC	0.95
Эффективность	95 %
Внешний предохранитель	B-6A, C-6A
Внутренний предохранитель	eFuse отсутствует
Номинальное выходное напряжение	24 В
Номинальный ток	25 А
Выходная мощность	600 Вт (до +45 °C) 500 Вт (до +55 °C) 350 Вт (до +70 °C) 1000 Вт (+55 °C, макс. до 5 с) 700 Вт (+70 °C, макс. до 5 с)
Параллельный режим	нет
Поведение при КЗ	Ограничение тока
Допуск	CE cULus RoHS SEMI F47
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
Температура хранения	-40...+85 °C
Размеры	183 x 180.6 x 58.7 мм
Ширина	1539 г