


FKFDSX-RJ45SFW-88

Принадлежности для систем Fieldbus, Industrial Ethernet –
Адаптер и проходник для кабеля в стене





Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Тип | FKFDSX-RJ45SFW-88 |
| ID № | 100028437 |
| Разъем А | Гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой, X-кодировка |
| Кол-во контактов | 8 |
| Контакты | Бронза, CuSn, Позолоченные |
| Подложка контактов | Пластмасса, PA GF, Зеленый |
| Ручка | Пластмасса, PA, Черный |
| Соединительная гайка/винт | Латунь, Nickel plated zinc |
| Момент затяжки | 0.6 ... 0.8 Нм |
| Механический срок службы | > 100 Циклы коммутации |
| Класс защиты | IP67, (привинчены друг к другу) |
| Разъем В | Гнездовой разъем, RJ45, Угловой |
| Кол-во контактов | 8 |
| Контакты | Бронза, CuSn, Позолоченные |
| Подложка контактов | Пластмасса, PA GF, Черный |
| Момент затяжки | 0.6 ... 0.8 Нм |
| Механический срок службы | > 100 Циклы коммутации |
| Класс защиты | IP20, (подключен) |
| Электрические характеристики +20 °C | |
| Номинальное напряжение | 48 В |
| Ток | 0.5 А |
| Механические и химические свойства | |
| в состоянии покоя | -25 °C...+85 °C |


Характеристики


- Экранированный, CAT6A
- Прямой гнездовой разъем M12, 8-конт., X-код
- Прямой гнездовой разъем RJ45, 8-конт.
- Угловой
- Соответствие RoHS
- Класс защиты: IP67 (M12); IP20 (RJ45)

Назначение контактов



схема



Сквозное отверстие

mm [Inch]